

Analizzatore di combustione CASPER 201

Stampanti IR compatibili

L'analizzatore CASPER 201 è dotato di uscita IR (a raggi infrarossi) secondo il protocollo HP 82240B. L'uscita va configurata dalla tastiera del CASPER in modalità veloce o lenta a seconda del modello di stampante.

Vi forniamo qui di seguito un elenco di 8 stampanti compatibili con CASPER 201:



Modello stampante: HP82240B
Costruttore: HP
Impostazione stampa da Casper: LENTO
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Possibile con piccolo aggiustaggio da parte del cliente



Modello stampante: 0554.0547
Costruttore: TESTO
Impostazione stampa da Casper: LENTO
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Si



Modello stampante: 0554.0545
Costruttore: TESTO
Impostazione stampa da Casper: LENTO
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Si



Modello stampante: 0554.0549
Costruttore: TESTO
Impostazione stampa da Casper: VELOCE
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Si



Modello stampante: TD600
Costruttore: WOHLER
Impostazione stampa da Casper: VELOCE
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Possibile con piccolo aggiustaggio da parte del cliente



Modello stampante: TD23
Costruttore: WOHLER
Impostazione stampa da Casper: LENTO
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Si, togliendo guscio protettivo stampante



Modello stampante: 6.1052
Costruttore: ROTHENBERGER
Impostazione stampa da Casper: LENTO
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Si, togliendo guscio protettivo stampante



Modello stampante: SPRINT-B
Costruttore: TECNOCONTROL
Impostazione stampa da Casper: LENTO
Alloggiamento stampante in vano spugna valigia Casper: Si